

**Kablinis raktas su nosele, Išoriniam veržlių Ø: 25/28mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	628400 25/28
GTIN	4020772054601
Produktų klasė	63Q

**Aprašymas****Modelis:**

Specialus plienas, briaunos šlifotos, grūdintos ir juodintos.  
Kablinis raktas su nosele pagal DIN 1810 A.

**Paskirtis:**

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

**Pastaba:**

Dyd. 135/145; 260/270 – storis neatitinka DIN normų.

**Techninis aprašymas**

išoriniam veržlių Ø	25 - 28 mm
visas ilgis	136 mm
Tipas	1810A
Gamintojo pavadinimas	DIN 1810A
Produkto rūšis	Kablinis raktas