

HOLEX**IMPACT 6-briaunių 1/4 colio atsuktuvų antgalių rinkinys ilgos, su spyruokliniu magnetu, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 650052 10 |
| GTIN | 4045197214614 |
| Produktų klasė | 62D |

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine skylė ir žiediniu griovelio. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121. Profilis tausoja varžtus ir veržles, panašus į **AS-drive** profilį.

Privalumai:

Magnetas tvirtai laiko varžtą. Tuo pačiu metu užtikrinama, kad varžto galvutė visada suimama visa. Išsuktą varžtą ar veržlę spyruoklė leidžia lengvai išimti.

Standartas:**DIN 3129****Apdirbama medžiaga:**

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Ilgis | 50 mm |
| Rakto dydis | 10 mm |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 15 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in |
| Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas |
| tinka darbui staklėmis | taip |
| Produkto rūšis | Galvutė |

