

**Kablinis raktas su nosele, Išoriniam veržlių Ø: 40/42mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 628400 40/42  |
| GTIN             | 4020772054632 |
| Produktų klasė   | 63Q           |

**Aprašymas****Modelis:**

Specialus plienas, briaunos šlifotos, grūdintos ir juodintos.  
Kablinis raktas su nosele pagal DIN 1810 A.

**Paskirtis:**

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

**Pastaba:**

Dyd. 135/145; 260/270 – storis neatitinka DIN normų.

**Techninis aprašymas**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| išoriniam veržlių Ø   | 40 - 42 mm      |
| visas ilgis           | 170 mm          |
| Tipas                 | 1810A           |
| Gamintojo pavadinimas | DIN 1810A       |
| Produkto rūšis        | Kablinis raktas |