

**Kablinis raktas su nosele, Išoriniam veržlių Ø: 155/165mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	628400 155/165
GTIN	4020772054731
Produktų klasė	63Q

Aprašymas**Modelis:**

Specialus plienas, briaunos šlifotos, grūdintos ir juodintos.
Kablinis raktas su nosele pagal DIN 1810 A.

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

Pastaba:

Dyd. 135/145; 260/270 – storis neatitinka DIN normų.

Techninis aprašymas

išoriniam veržlių Ø	155 - 165 mm
visas ilgis	385 mm
Tipas	1810A
Gamintojo pavadinimas	DIN 1810A
Produkto rūšis	Kablinis raktas