



Dvigubas šarnyrinis įstatomas raktas, Rakto dydis: 17X19mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	621400 17X19
GTIN	4018754025770
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampavimo būdu; tikslūs raktų dydžiai; 12-briaunis. Įmontuota spaudžiamoji spyruoklė laiko galvas nustatytoje padėtyje.

Tvirtas dvigubos T formos profilinis kotas; su plonasienėmis, giliomis AS-Drive profilio galvutėmis. Judinamos galvutės (reguliuojamos iki 220°).

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas, glotniai nuapvalintas (jokių aštrių briaunų).

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	250 mm
Galvutės Ø D ₁	23,7 mm
Galvutės Ø D ₂	26,3 mm
Rakto dydis ₁	17 mm
Rakto dydis ₂	19 mm
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas