



Deimantinis lyginimo įrankis su MK0 laikikliu, Deimantų svoris: 0,7ct



Užsakymo data

Užsakymo numeris	599710 0,7
GTIN	9003175135684
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Standartinis šlifavimo diskų lygintuvas visoms staklėms, prie kurių galima jį pritvirtinti. Diskų lygintuvas yra **vienkartinis**, kai pasiekama susidėvėjimo riba, jį visą reikia atnaujinti. (Grūdelių keitimas rėmelyje negalimas.)

Su plokštuma raktui, kad būtų lengva demontuoti. Vienkartinis **viengrūdis** deimantinis diskų lygintuvas.

Paskirtis:

Tiksliam šlifavimo diskų lyginimui ir galandimui atstatant šlifavimo savybes (žemas radialinis ir galinis mušimas, šlifavimo disko profilis, paviršiaus struktūra, šlifavimo būdas). Pavieniams darbams ir mažai serijinei gamybai, reikia pasirūpinti, kad pakaktų aušinimo skysčio. Įtvirtinimo būdas (laisvas ilgis $2 \times D$) leidžia išvengti vibravimo keliamų problemų. Tiesių, **truputį įgaubtų ir išgaubtų** šlifavimo diskų profilių išoriniam užapvalinimui, plokščiam, **iš vidaus užapvalintam ir becentriniam šlifavimui**. Būtina atsižvelgti į atitinkamą įmontavimo padėtį (posvyris nuo 3° iki 15° nuo šlifavimo disko centro abiem ašies kryptimis). Kad lygintuvas dėvėtusi tolygiai, reguliariai reikia jį laikiklyje pasukti 90°.

Techninis aprašymas

Lygintuvo tipas	Viengrūdis
Bendras ilgis L	31,5 mm
Deimantų svoris	0,7 ct
šlifavimo diskams, kurių matmenys	Ø250×50 – Ø400×35 mm
Galvutės Ø D ₂	9,3 mm

Šlifavimo priemonių kodas

D

Produkto rūšis

Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai