

**Raktas su šarnyru vienoje ir veržliarakčiu kitoje pusėje, Rakto dydis: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	621500 14
GTIN	4045197480309
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampavimo būdu, iš abiejų pusių vienodo dydžio raktais. Galvutę galima pasukti maždaug 180° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiaunų aukštis	7,2 mm
Rakto dydis	14 mm
Rakto ilgis	224 mm
Žiaunų plotis	31,5 mm
Perdavos profilis	galvutės 12-briaunės
Galvos Ø	19,8 mm
Judinama galvutė	180 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldinti šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas, chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

