

**Raktas su šarnyru vienoje ir veržliarakčiu kitoje pusėje, Rakto dydis: 17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	621500 17
GTIN	4045197480330
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampavimo būdu, iš abiejų pusių vienodo dydžio raktais. Galvutę galima pasukti maždaug 180° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis	36,6 mm
Rakto dydis	17 mm
Rakto ilgis	234 mm
Žiaunų aukštis	8 mm
Perdavos profilis	galvutės 12-briaunės
Galvos Ø	23,8 mm
Judinama galvutė	180 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldinti šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas, chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

