



## Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis ilgas, Grąžto Ø: 6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	787045 6
GTIN	9002741045921
Produktų klasė	76G

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš visų pusių deimantu šlifauta kietlydinio plokštelė su **ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis**. Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.

#### Paskirtis:

Precizinis keraminių plytelių, mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko **grėžimas**.

#### Pastaba:

**Dėmesio – naudoti tik grėžimui (be smūgio)!**

### Techninis aprašymas

Spiralės ilgis	300 mm
Grąžto Ø	6 mm
visas ilgis	400 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis grėžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Universalus grąžtas