



Gražtas betonui su kietlydinio plokštelėmis, Gražto Ø: 20 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	786000 20
GTIN	4002395358441
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Gražtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

Smūginiai gražtai su tvirta kietlydinio pjovimo plokšte. Su susiaurintu kotu.

Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui. Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

Kotas: Cilindrinis kotas

Spiralės ilgis: 100 mm

visas ilgis: 160 mm

Koto Ø: 12,5 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Gražto Ø	20 mm
Spiralės ilgis	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø	12,5 mm
Ašmenys	HM
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039

Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas