



Grąžtų betonui rinkinys, Grąžtų skaičius: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	786080 5
GTIN	4002395333882
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelėlių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

Smūginiai grąžtai su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui. Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintą plieną.

Turinys:

Grąžtas Nr. 786000: po 1 vnt. dyd. 4; 5; 6; 8; 10

Kotas: Cilindrinis kotas

Techninis aprašymas

Grąžtų skaičius	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas

Produkto rūšis

Akmens grąžtas

Priedai

Grąžtas betonui su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 10 mm

786000 10

Grąžtas betonui su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 5 mm

786000 5

Grąžtas betonui su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 4 mm

786000 4

Grąžtas betonui su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 8 mm

786000 8

Grąžtas betonui su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 6 mm

786000 6