



Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis ilgi su SDS plus laikikliu, Grąžto Ø: 6 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 787060 6 |
| GTIN | 4002395353484 |
| Produktų klasė | 76G |

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio plokštelė **su aštriai pagaląsta pjovimo briauna ir universaliu viršūnės kampu. Centravimo viršūne** tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:

- **Plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.**
- **Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.**
- **Betono armatūros.**

Pastaba:

- **Dėmesio: naudoti tik gręžimui (be smūgio)!**
- **Greitas gręžimas ir daugiau skylių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.**

Kotas: SDS Plus

Spiralės ilgis: 100 mm

visas ilgis: 160 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|--------|
| Grąžto Ø | 6 mm |
| Spiralės ilgis | 100 mm |
| visas ilgis | 160 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Ašmenys | HM |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Darbas su smūgiu / be smūgio | draudžiamas smūginis gręžimas |
| Kotas | SDS Plus |
| Produkto rūšis | Universalus grąžtas |