



Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis ilgas, Grąžto Ø: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	787045 12
GTIN	9002741045969
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių deimantu šlifluota kietlydinio plokštelė su **ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis**. Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Precizinis keraminių plytelių, mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko **gręžimas**.

Pastaba:

Dėmesio – naudoti tik gręžimui (be smūgio)!

Techninis aprašymas

Spiralės ilgis	300 mm
visas ilgis	400 mm
Grąžto Ø	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Universalus grąžtas