



Akmens masės plytelių grąžtas, Ø: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	787035 8
GTIN	9002741151363
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

2-jų dalių. Grąžtas su **deimantu šlifauta kietlydinio plokšte** su patentuota centravimo viršūne, tiksliam gręžimui ir tikslioms kiaurymėms be nuolaužų. Su 10 mm kotu. Kietlydinio grąžtas, tvirtinamas pramoninio gręžimo patronuose. Su 1/4 colio (E 6,3) 6-briauniu kotu.

Paskirtis:

Skirta **kiečiausioms akmens masės plytelėms** iki Mohs / Ritz kietumo laipsnio 9 bei stiklui ir porcelianui.

Pastaba:

Netinka smūginiam gręžimui. Maksimalus suklio sūkių skaičius 200 aps./min. Nereikia aušinimo.

Techninis aprašymas

Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Ašmenys	HM
Grąžtų skaičius	2
Kotas	Cilindrinis kotas

maksimalus sūkių skaičius	200 min ⁻¹
Koto Ø	10
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Bendras ilgis	120 mm
Ø	8 mm
Produkto rūšis	Akmens grąžtas