



Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis, Grąžto Ø: 3 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	787000 3
GTIN	4002395378081
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio plokštelė su aštriai pagaląsta pjovimo briauna ir universalium viršūnės kampu. Centravimo viršūne tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:

- Plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.
- Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.
- Betono armatūros.

Pastaba:

- Dėmesio: Naudoti tik gręžimui (be smūgio)!
- Greitas gręžimas ir daugiau skylių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.

Kotas: Cilindrinis kotas

Spiralės ilgis: 40 mm

visas ilgis: 70 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis	70 mm
Spiralės ilgis	40 mm
Grąžto Ø	3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas

Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Universalus grąžtas