



Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis, Grąžto Ø: 4 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	787000 4
GTIN	4002395378098
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio plokštelė **su aštriai pagaląsta pjovimo briauna ir universalium viršūnės kampu. Centravimo viršūne** tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:

- **Plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.**
- **Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.**
- **Betono armatūros.**

Pastaba:

- **Dėmesio: Naudoti tik gręžimui (be smūgio)!**
- **Greitas gręžimas ir daugiau skylių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.**

Kotas: Cilindrinis kotas

Spiralės ilgis: 50 mm

visas ilgis: 85 mm

Techninis aprašymas

Grąžto Ø	4 mm
visas ilgis	85 mm
Spiralės ilgis	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas

Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Universalus grąžtas