



Gręžimo karūna, Gręžimo kiaurymės Ø: 90mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	788000 90
GTIN	4002395312597
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo karūna su **su prilituotomis, deimantu nušlifuotomis kietlydinio plokštelėmis**. Vidinis sriegis M16 kotui Nr. 788022.

Paskirtis:

Didesnių kiaurymių ir pralaužų gręžimui **smūginiais gręžtuvais arba perforatoriais** betone, mūre, natūraliame akmenyje ir t. t. **Potinkinių kištukinių lizdų įleidimui**.

Techninis aprašymas

Gręžimo skylės Ø	90 mm
Bendras ilgis	50 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Produkto rūšis	Karūninis grąžtas

Priedai

Centravimo grąžtas Ilgis 120 mm

788070 120

Tvirtinimo kotas gręžimo karūnai Visas ilgis 105 mm

788022 105