



## Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 250mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	723500 250
GTIN	4003773041955
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta viršūnė, indukcinio būdu grūdintos pjaunančiosios briaunos (apie 64 HRC), įlietas judrus lankstas.

Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

**Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** darbams prie įtampos iki 1000V.

#### Standartas:

**DIN ISO 5749**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas štapavimo būdu ir grūdintas alyva.

### Techninis aprašymas

Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	3 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	3,5 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4,6 mm
visas ilgis	250 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės