



HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3), Grąžto Ø: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	787047 6
GTIN	9002740000204
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių deimantu šlifluota kietlydinio plokštelė su **ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis**. Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.

HM universalinių 1/4 colio grąžtų rinkinys (**E 6,3**).

Paskirtis:

Precizinis keraminių plytelių, mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko **grėžimas**.

Pastaba:

Dėmesio – naudoti tik grėžimui (be smūgio)!

Techninis aprašymas

visas ilgis	100 mm
Grąžto Ø	6 mm
Spiralės ilgis	54 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis grėžimas
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Produkto rūšis	Universalus grąžtas