



**Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais,
Visas ilgis: 250mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	723100 250
GTIN	4003773039754
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Tvirta galvutė su indukciniu būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC).
Įlietas lankstas. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Paskirtis:

Visoms vielos rūšims (patvarios net ir kerpančios kietą vielą). Tinkamos naudoti net ir esant didžiausioms bei nuolatinėms apkrovoms.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	3,5 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4,6 mm
visas ilgis	250 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	3 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC)

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės