



Kompaktiškos šoninio kirpimo žnyplės, X-Cut[®], chromuotos, rankenos su apvaskalais, Visas ilgis: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	724300 160
GTIN	4003773075134
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie. 64 HRC). **Kiauras lankstas** didesniai stabilumui užtikrinti.

Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	4,8 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2,2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,7 mm
visas ilgis	160 mm
Gamintojo pavadinimas	X-Cut
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvaskalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)

Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės