

Garant

Atsuktuvus su 2K-Haptoprene® rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 3,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	660030 3,5
GTIN	4045197923080
Produktų klasė	61F

Aprašymas

Modelis:

Universalūs, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte.

Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sukimo momentus. **Geležtės** iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo.

Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda su paraleliai pažemintomis pjovimo briaunomis.

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu **Haptoprene paviršiumi** ir šerdimi iš ypač kieto ir atsparaus smūgiams polipropileno. **Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui.**

- **Plokščiai pažeminti ašmenys tiksliai tinka norminėms varžtų įpjovoms.**
- **Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.**
- **Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentus.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.**

Privalumai:

- **Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.**
- **Jokio išstūmimo efekto.**
- **Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniais varžtams.**
- **Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.**
- **Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.**

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiams varžtams atlaisvinti ir t. t.

Techninis aprašymas

Geležties ilgis	90 mm
Ašmenų plotis b	3,5 mm
Geležties apibūdinimas	1
Ašmenų / briaunos storis a	0,5 mm
visas ilgis	180 mm
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai
Produkto rūšis	Atsuktuvai