



## Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 5,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	660040 5,5
GTIN	7610733244478
Produktų klasė	63E

### Aprašymas

#### Modelis:

**SwissGrip ergonomiška rankena** su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. **Geležtė** iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Viršūnė juoda. Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.

Rankenos su spalviniu kodu „Rainbow“, kad būtų lengva rasti tinkamo dydžio pavarą.

#### Privalumai:

- **Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.**
- **Jokio išstūmimo efekto.**
- **Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.**
- **Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.**
- **Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.**

#### Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

#### Pastaba:

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 660032

### Techninis aprašymas

Ašmenų / briaunos storis a	0,8 mm
Ašmenų plotis b	5,5 mm
Aktyvavimo šešiabriaunis	ne
visas ilgis	220 mm
ištisinė geležtė	ne
Geležtės ilgis	120 mm
Geležtės apibūdinimas	3
Geležtės viršūnė	juoda
Serija	SwissGrip
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai
Koto modelis	apvalūs
Smūginis dangtelis	ne
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Rankenos medžiaga	Elastomeras
Paviršius	nikeliuotas ir chromuotas
Produkto rūšis	Atsuktuvai