



Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos, Visas ilgis: 180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	723150 180
GTIN	4003773022008
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Tvirta galvutė su indukciniu būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC). Įlietas lankstas. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos.

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

Paskirtis:

Visoms vielos rūšims (patvarios net ir kerpant kietą vielą). Tinkamos naudoti net ir esant didžiausioms bei nuolatinėms apkrovoms.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	2,7 mm
visas ilgis	180 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	3,8 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2,2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC)

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	su juoda antikoroazine danga, poliruota galvutė
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės