

Garant

**Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais,
Visas ilgis: 160mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	723040 160
GTIN	4045197416988
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta galvutė su indukciniu būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC). Įlietas lankstas. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos. Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti **Haptoprene** paviršiumi.

Paskirtis:

Visoms vielos rūšims (patvarios net ir kerpančios kietą vielą). Tinkamos naudoti net ir esant didžiausioms bei nuolatinėms apkrovoms.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	3,4 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
visas ilgis	160 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2 mm
Norma	DIN ISO 5749

Rankena	Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės