



Montažinės replės fiksavimo žiedams, Tipas: G1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	719950 G1
GTIN	4003773231066
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos. Tiesios viršūnės, lenktos, tai reiškia, kad tinka fiksavimo žiedų kiaurymėms. Su spyruokle; G0 su reguliavimo varžtu.

Paskirtis:

Skirta **fiksavimo žiedams** (žiedams be griovelio).

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Žiedai velenams be griovelio

visas ilgis: 140 mm

Smaigalių Ø: 1,3 mm

velenams, kurių Ø: 4 – 7 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis	140 mm
Smaigalių Ø	1,3 mm
velenams, kurių Ø	4 – 7 mm
Norma	DIN ISO 5743

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Žiedai velenams be griovelio
Žiaunų forma	tiesus
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo vanadžio našus plienas
Paviršius	Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
lankstas su integruota atidarymo spyruokle	taip (dyd. G0 su reguliavimo varžtu)
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės