



Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	660040 8
GTIN	7610733244492
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. **Geležtė** iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Viršūnė juoda. Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.

Rankenos su spalviniu kodu „Rainbow“, kad būtų lengva rasti tinkamo dydžio pavarą.

Privalumai:

- **Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.**
- **Jokio išstūmimo efekto.**
- **Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.**
- **Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.**
- **Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.**

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 660032

Techninis aprašymas

Geležtės ilgis	160 mm
Ašmenų plotis b	8 mm
Ašmenų / briaunos storis a	1,2 mm
visas ilgis	270 mm
Aktyvavimo šešiabriaunis	ne
Geležtės apibūdinimas	5
ištisinė geležtė	ne
Geležtės viršūnė	juoda
Serija	SwissGrip
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai
Koto modelis	apvalūs
Smūginis dangtelis	ne
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Rankenos medžiaga	Elastomeras
Paviršius	nikeliuotas ir chromuotas
Produkto rūšis	Atsuktuvai