

**Garant**

**Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais,  
Visas ilgis: 200mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	723040 200
GTIN	4045197417008
Produktų klasė	71B

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta galvutė su indukcinio būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC).  
Įlietas lankstas. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos.  
Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti **Haptoprene** paviršiumi.

**Paskirtis:**

Visoms vielos rūšims (patvarios net ir kerpančios kietą vielą). Tinkamos naudoti net ir esant didžiausioms bei nuolatinėms apkrovoms.

**Standartas:**

**DIN ISO 5749**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

**Techninis aprašymas**

Kerpa minkštą vielą iki Ø	4,2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	3 mm
visas ilgis	200 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės