



Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	660040 10
GTIN	7610733244508
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. **Geležinė** iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeluotas ir chromuotas. Viršūnė juoda. Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.

Rankenos su spalviniu kodu „Rainbow“, kad būtų lengva rasti tinkamo dydžio pavarą.

Privalumai:

- **Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.**
- **Jokio išstūmimo efekto.**
- **Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.**
- **Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.**
- **Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.**

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 660032

Techninis aprašymas

Aktyvavimo šešiabriaunis	ne
Ašmenų / briaunos storis a	1,6 mm
visas ilgis	300 mm
Geležties apibūdinimas	6
ištisinė geležtė	ne
Geležties ilgis	180 mm
Ašmenų plotis b	10 mm
Geležties viršūnė	juoda
Serija	SwissGrip
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai
Koto modelis	apvalūs
Smūginis dangtelis	ne
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Rankenos medžiaga	Elastomeras
Paviršius	nikeliuotas ir chromuotas
Produkto rūšis	Atsuktuvai