



Montažinės replės fiksavimo žiedams, Tipas: G4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	719950 G4
GTIN	4003773031093
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos. Tiesios viršūnės, lenktos, tai reiškia, kad tinka fiksavimo žiedų kiaurymėms. Su spyruokle; G0 su reguliavimo varžtu.

Paskirtis:

Skirta **fiksavimo žiedams** (žiedams be griovelėlių).

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Žiedai velenams be griovelio

visas ilgis: 180 mm

Smaigalių Ø: 1,8 mm

velenams, kurių Ø: 20 – 30 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis	180 mm
velenams, kurių Ø	20 – 30 mm
Smaigalių Ø	1,8 mm
Norma	DIN ISO 5743

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Žiedai velenams be griovelio
Žiaunų forma	tiesus
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo vanadžio našus plienas
Paviršius	Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Iankstas su integruota atidarymo spyruokle	taip (dyd. G0 su reguliavimo varžtu)
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės