



## Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	660100 4
GTIN	4013288102126
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalūs, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte (briauna) ir 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui.

**Ergonomiškos formos rankena** iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

**Geležtė** iš specialiojo plieno, pasižymi dideliu kietumu ir ypatingu plastiškumu; **briaunos su deimantiniu sluoksniu**. 6-briaunė profilinė geležtė nuo 5,5 dydžio su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius matiškai chromuotas.

#### Privalumai:

- **Maksimalus atsparumas susidėvimui ir mažos išmetimo jėgos dėl deimantinės dangos.**
- **Greitas ir ergonomiškas darbas dėl ergonomiškos formos rankenos.**
- **Didelis jėgos perdavimas dėl integruotų minkštų zonų.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Ženklinimas pavaros simboliu ir dydžiu ant dangtelio.**

#### Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

### Techninis aprašymas

Ašmenų / briaunos storis a	0,8 mm
Ašmenų plotis b	4 mm
visas ilgis	188 mm
Geležtės ilgis	90 mm
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai

Produkto rūšis

Atsuktuvas