



Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova ir smūginiu gaubteliu, Ašmenų plotis b: 10mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 660300 10 |
| GTIN | 4013288191236 |
| Produktų klasė | 63H |

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** ir **smūginiu dangteliu** (dyd. 12 ir 14 dydžių be minkštų zonų; dyd. 3,5 be smūginio dangtelio ir ištisinės geležtės).

6-briaunė geležtė iš smūgiams atsparaus specialiojo plieno. Nuo dyd. 4,5 su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius matiškai chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Ašmenų plotis b | 10 mm |
| Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 13 mm |
| visas ilgis | 287 mm |
| Ašmenų / briaunos storis a | 1,6 mm |
| Geležtės ilgis | 175 mm |
| Gamintojo pavadinimas | 932 A |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas |
| Produkto rūšis | Atsuktuvas |