



## Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 140mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	724860 140
GTIN	4003773039488
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC). Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

#### Standartas:

**DIN ISO 5749**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

### Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	1,8 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4 mm
visas ilgis	140 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne

su atidarymo spyruokle

ne

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės