

**Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus, Ø × visas ilgis: 6X160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	789050 6X160
GTIN	4002395368938
Produktų klasė	76G

Aprašymas**Modelis:**

Kvadratinio skerspjuvio gręžimo galvutė. 4 pjovimo briaunos padidina gręžimo greitį. Dvigubai patvaresnis nei modelis su 2 pjovimo briaunomis. 4 platūs sraigtiniai grioveliai. Aštresni kampai ir viršūnė:

Tikslesnis gręžimas, jokio slydimo, agresyvesnis apdirbant armuotą plieną.

PGM sertifikatas patvirtina kiaurymių gręžimą, kurios tiksliai tinka kaiščiams – tiek cheminiams, tiek mechaniniams inkarams. Keturbriaunė suvirinta kietmetaliu galvutė.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – su maksimaliu patogumu. Žemas radialinis mušimas, puikiai tinka apskritoms kiaurymėms. 4 sraigtiniais grioveliais greitai pašalinamos gręžimo dulės, mažas vibravimas ir didelis patvarumas. Nevarginantis darbas ir sumažintos apkrovos prietaisui.

Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Spiralės ilgis	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

