

**Šoninio kirpimo žnyplės, neapdirbtos, Visas ilgis: 140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	725250 140
GTIN	4045197166319
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).
Neizoliuotos replės, plastikine padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimu būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	2,8 mm
visas ilgis	140 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	1,8 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	neapdirbtas paviršius
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės