

**Gražtas betonui SDS-plus, Ø × visas ilgis: 25X250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	789000 25X250
GTIN	4002395312122
Produktų klasė	76G

Aprašymas**Modelis:**

3 specialūs Power Breaker M2 dantys paleika mikro įtrūkimus gręžiamoje medžiagoje, todėl galima gręžti greičiau ir nuimti daugiau medžiagos. Aukštos kokybės HM viršūnė, ypač tvirtai prilituota, yra labai patvari net ir gręžiant armuotą betoną. Spirale su sustiprinta šerdimi (KVS) slopina virpesius; smūgio energija perduodama tiesiai į grąžto viršūnę.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

Pastaba:

Naudojant ypač ilgus grąžtus (> 500 mm), pirmiausia reikia prasigręžti kiaurymę su tokio pat skersmens trumpu grąžtu.

Techninis aprašymas

visas ilgis	250 mm
Ø	25 mm
Spiralės ilgis	200 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

