

**Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus, Ø × visas ilgis: 8X210mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 789050 8X210  |
| GTIN             | 4002395366804 |
| Produktų klasė   | 76G           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kvadratinio skerspjuvio gręžimo galvutė. 4 pjovimo briaunos padidina gręžimo greitį. Dvigubai patvaresnis nei modelis su 2 pjovimo briaunomis. 4 platūs sraigtiniai grioveliai. Aštresni kampai ir viršūnė:

Tikslesnis gręžimas, jokio slydimo, agresyvesnis apdirbant armuotą plieną.

PGM sertifikatas patvirtina kiaurymių gręžimą, kurios tiksliai tinka kaiščiams – tiek cheminiams, tiek mechaniniams inkarams. Keturbriaunė suvirinta kietmetaliu galvutė.

**Paskirtis:**

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – su maksimaliu patogumu. Žemas radialinis mušimas, puikiai tinka apskritoms kiaurymėms. 4 sraigtiniais grioveliais greitai pašalinamos gręžimo dulės, mažas vibravimas ir didelis patvarumas. Nevarginantis darbas ir sumažintos apkrovos prietaisui.

**Techninis aprašymas**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 4                 |
| Spiralės ilgis               | 150 mm            |
| visas ilgis                  | 210 mm            |
| Ø                            | 8 mm              |
| Ašmenys                      | HM                |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas |
| Kotas                        | SDS Plus          |
| Produkto rūšis               | Akmens grąžtas    |

