



## Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus, Ø × visas ilgis: 20X450mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	789050 20X450
GTIN	4002395320981
Produktų klasė	76G

### Aprašymas

#### Modelis:

Kvadratinio skerspjūvio gręžimo galvutė. 4 pjovimo briaunos padidina gręžimo greitį. Dvigubai patvaresnis nei modelis su 2 pjovimo briaunomis. 4 platūs sraigtiniai grioveliai. Aštresni kampai ir viršūnė:

Tikslesnis gręžimas, jokie slydimo, agresyvesnis apdirbant armuotą plieną.

PGM sertifikatas patvirtina kiaurymių gręžimą, kurios tiksliai tinka kaiščiams – tiek cheminiams, tiek mechaniniams inkarams. Keturbriaunė, glotni, tvirta ir **vientisa lituota** kietmetaliu plokštė.

Naujas galvos dizainas kartu su smarkiai pasvirusiu viršūne leidžia pasiekti optimalų progresą atsitrengiant į geležinę armatūrą.

#### Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – su maksimaliu patogumu. Žemas radialinis mušimas, puikiai tinka apskritoms kiaurymėms. 4 sraigtiniais grioveliais greitai pašalinamos gręžimo dulkės, mažas vibravimas ir didelis patvarumas. Nevarginantis darbas ir sumažintos apkrovos prietaisui.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	450 mm
Ø	20 mm
Spiralės ilgis	400 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus

Produkto rūšis

Akmens grąžtas