

LINDSTRÖM

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, ovali galvutė, FW, Visas ilgis: 140mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726000 140
GTIN	7314150103133
Produktų klasė	73M

Aprašymas**Modelis:**

Siauros formos, tiksliai nušlifuoti ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63 – 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Reguliuojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui. **Tinka darbui su elektronika**, su ergonominiais **2K** rankenų apvalkalais.

Patentuota spyruoklė sumažina pasipriešinimą suglaudžiant reples, todėl jėga nukreipiama pjūviui.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas, kaldintas štampavimo būdu, juodintas.

Techninis aprašymas

Kerpa varinę vielą iki Ø	0,3 - 1,6 mm
Galvutės plotis	13 mm
visas ilgis	140 mm
Pjovimo briaunos ilgis	12,5 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	maža nuosklemba
Medžiaga	Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas
Galvutės forma	ovalinis
Rankena	2K rankenos apvalkalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (63–65 HRC)
Paviršius	juodintos
Produkto pavadinimo požymis	FW
Su atidarymo spyruokle	taip
reguliuojamas precizinis lankstas	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės