



Atsuktuvas su „multicraft“ ergonomiška rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	660900 10
GTIN	7610733085668
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

Įvairiapusiai, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte (briauna) ir 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui. „multicraft“ ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio), ypač patogi paėmus net ir tepaluotomis rankomis.

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Su plokščiai paraleliai sužemintais ašmenimis. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juodi.

Privalumai:

- **Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.**
- **Jokio išstūmimo efekto.**
- **Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.**
- **Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.**
- **Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.**
- **Užlenktas kraštas.**
- **Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.**

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Techninis aprašymas

Ašmenų plotis b	10 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas	13 mm
Geležtės apibūdinimas	6

visas ilgis	300 mm
Ašmenų / briaunos storis a	1,6 mm
Geležties ilgis	180 mm
Serija	multicraft
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Atsuktuvus