



## Kabelių žirklys su pavarų svirtimi, Kabelio Ø: 60mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	731100 60
GTIN	4003773075172
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

**Modelis:**

Žirklių viršūnė su pjautuvo formos pjovimo ašmenimis ir pavaros mechanizmu (valdomos viena ranka). Peiliai nepasislenka dėl dviejų kreipiamųjų.

**Paskirtis:**

Švariam aliuminių ir varinių kabelių (taip pat lanksčių laidų) atskyrimui. Nenaudoti plieninei vielai, kietiems aliuminio lydiniams, kietiems variniams laidams.

**Apdirbama medžiaga:**

Peiliai iš specialaus plieno, kojėlės iš lakštinio plieno su plastikinėmis rankenomis.

**Pastaba:**

Kerpant viengyslius laidus pjovimo pajėgumas apie 30% mažesnis.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	320 mm
kabelio Ø	60 mm
Kerpa daugiagyslius laidus iki	600 mm <sup>2</sup>
Apsauginis fiksatorius	taip
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Veikimas	mechaninis, darbui viena ranka, terkšlės principu

Medžiaga	Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva
Produkto rūšis	Žirklys