

LINDSTRÖM

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, ovali galvutė, FW, Visas ilgis: 108mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726240 108
GTIN	7314150050918
Produktų klasė	73M

Aprašymas**Modelis:**

Siauros formos, tiksliai nušlifuoti ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63 – 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Geltono plastiko rankenų apvalkalas iš antistatinės medžiagos, su atidarymo spyruokle. **Tinka darbui su elektronika.** Reguluojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės plieno lydinys, kaldintas šampavimo būdu, juodintas.

Techninis aprašymas

visas ilgis	108 mm
Galvutės plotis	8 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 1 mm
Pjovimo briaunos ilgis	8 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	maža nuosklemba
Medžiaga	Aukštos kokybės plieno lydinys
Galvutės forma	ovalinis
Rankena	Plastikinis apvalkalas

Gamintojo metodas	indukciniu būdu grūdinti ašmenys (63–65 HRC)
Paviršius	juodintas
Produkto pavadinimo požymis	FW
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės