



## Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips<sup>®</sup>, antistatinės rankenos, KW, Visas ilgis: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	726655 125
GTIN	4003773025146
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotomis pjovimo briaunomis be nuožulos. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle. **Tinka ESD.**

#### Apdirbama medžiaga:

Iš nerūdijančio plieno (INOX).

### Techninis aprašymas

Galvutės plotis	13,5 mm
visas ilgis	125 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 1,6 mm
Pjovimo briaunos ilgis	9 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą	0,2 - 1 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 54 HRC)
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
su vielos laikikliu	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės