



Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips®, KW, Visas ilgis: 125mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 726480 125 |
| GTIN | 4003773035381 |
| Produktų klasė | 73F |

Aprašymas

Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotiomis, smulkiomis pjovimo briaunomis. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Iš nerūdijančio plieno (INOX).

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------------------|
| visas ilgis | 125 mm |
| Galvutės plotis | 13,5 mm |
| Kerpa varinę vielą iki Ø | 0,2 - 1,6 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis | 9 mm |
| Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą | 0,2 - 1 mm |
| Pjovimo briaunos nuožula | be nuosklembos |
| Medžiaga | Aukštos kokybės plienas, INOX |
| Norma | DIN ISO 9654 |
| Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas |

| | |
|-----------------------------|--|
| Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 54 HRC) |
| Produkto pavadinimo požymis | KW |
| Su atidarymo spyruokle | taip |
| su vielos laikikliu | ne |
| Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |