

Garant**Atsuktuvas varžtams su įpjova, trumpas, Ašmenų plotis b: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	664120 4
GTIN	4045197923585
Produktų klasė	61F

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu **Haptoprene® paviršiumi** ir šerdimi iš kieto ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros galima perduoti aukštus sukimo momentu net ir paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis. **Geležtė** iš chromo vanadžio specialiojo plieno, pasižimi dideliu kietumu ir ypatingu plastiškumu. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, galai juodi su plokščiais ašmenimis.

Standartas:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Techninis aprašymas

visas ilgis	80 mm
Geležtės apibūdinimas	2
Ašmenų plotis b	4 mm
Ašmenų / briaunos storis a	0,6 mm
Geležtės ilgis	30 mm
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis	Atsuktuvas

