



Varžtų kirpimo replės, Visas ilgis: 610mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	733300 610
GTIN	4003773066767
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galvutė su perdavimo svirtimi ir reguliavimo varžtu. Gnybtus galima paprastai ir tiksliai reguliuoti naudojant ekscentrinį varžtą. Prikaustytas fiksatorius (stabdiklis) su patogiu slopintuvu, milteliniu būdu dažyta vamzdinės kojelės su kelių komponentų rankenų apvalkalais.

Paskirtis:

Skirtos kirpti normalaus kietumo ir itin kietam plienui iki 48 HRC (apie 1600 N/mm² atsparumas tempimui).

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš aukštos kokybės chromo vanadžio plieno, briaunos papildomai grūdintos indukcinio būdu (apie 62 HRC).

Atsarginė dalis:

Atsarginė pjovimo galvutė Nr. 733350.

Techninis aprašymas

visas ilgis	610 mm
apvaliam plienui iki 40 HRC arba 1200 N/mm ² iki Ø	8 mm
apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm ² iki Ø	9 mm
apvaliam plienui iki 48 HRC arba 1600 N/mm ² iki Ø	7 mm
Medžiaga	Chromo vanadžio našus plienas
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

Priedai

Atsarginė pjovimo galvutė su varžtais Visas ilgis 610 mm

733350 610