

**VBW****Varžtų kirpimo replės UNIBOLT®, Visas ilgis: 910mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	733500 910
GTIN	4005887563507
Produktų klasė	73L

## Aprašymas

### Modelis:

Pjovimo galvutė su perdavimo svirtimi ir reguliavimo varžtu. Gnybtus galima paprastai ir tiksliai reguliuoti naudojant ekscentrinį varžtą. Kaldinta šlampavimo būdu, fiksatorius su ypač didele buferine zona, lakuotos vamzdinės kojelės.

### Paskirtis:

Skirtos kirpti normalaus kietumo ir itin kietam plienui iki 48 HRC (apie 1600 N/mm<sup>2</sup> atsparumas tempimui).

### Apdirbama medžiaga:

Peilio galvutė iš specialaus įrankinio plieno, pjovimo briaunos papildomai grūdintos indukcinio būdu.

### Atsarginė dalis:

Atsarginė pjovimo galvutė Nr. 734110.

## Techninis aprašymas

apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm <sup>2</sup> iki Ø	13 mm
visas ilgis	910 mm
apvaliam plienui iki 48 HRC arba 1600 N/mm <sup>2</sup> iki Ø	9 mm
apvaliam plienui iki 40 HRC arba 1200 N/mm <sup>2</sup> iki Ø	11 mm
Pjovimo galia	<48 HR
su ribotuvu	taip
Gamintojo pavadinimas	UNIBOLT®

Ašmenys / pjovimo briauna	grūdintas
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	raudonai dažyti
su patikslinamojo reguliavimo varžtu	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

---

## Priedai

Atsarginė pjovimo galvutė su varžtais Visas ilgis 910 mm	734110 910
--	------------