



Vamzdinis raktas, greitai reguliuojamas, Vamzdžio Ø: 1.1/2in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	810750 1.1/2
GTIN	4049002099847
Produktų klasė	86A

Aprašymas

Modelis:

Švediška forma, su plonomis, 45° kampu lenktomis žiotimis. Visos kaldintos. Ypatingai patogų dirbti dėl patentuoto, **laiką taupančio greitojo reguliatoriaus** ir integruotos apsaugos nuo suspaudimo, kad būtų išvengta sužalojimo prispaudžiant. S formos žiotys vamzdžio suėmimui trijuose taškuose. Rankena su **neslidžiu plastikiniu apvalkalu**.

Standartas:

DIN 5234

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	60 mm
Vamzdžio Ø	1 1/2 in
visas ilgis	425 mm
Žiočių kampas	45 laipsniai
Rankenos modelis	dengta neslystančiu plastikiu
Žiočių pagerinimas	grūdinta indukcinio būdu
Replių medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Norma	DIN 5234
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

