



Replės varžtinėms jungtims Raptor®, Visas ilgis: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	813600 250
GTIN	4003773054566
Produktų klasė	83D

Aprašymas

Modelis:

Replės dengtos pilka antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos. Kiauras lankstas, **pasirinkta padėtis fiksuojama** mygtuko paspaudimu, apsauga nuo suspaudimo. Užsifiksuoja pačios 17–32 mm ribose, specifinis replinis žiaunų atidarymas leidžia **suiti detalę terkšliniu principu**.

Paskirtis:

Greitas metrinių ir colinių šešiabriaunių varžtų priveržimas ir atsukimas, taip pat ir užapvalintų bei užlakuotų varžtų. Idealiai tinka fiksavimui.

Standartas:

DIN ISO 5743

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	10 - 32 mm
Užveržimo tarpas	3/8–1 1/4 in
visas ilgis	250 mm
Norma	DIN ISO 5743
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis