

**HOLEX**

## Vamzdžių pjoviklis su 1 pjovimo ratuku plieniniams vamzdžiams, Vamzdžiams iki: 2in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	815030 2
GTIN	4045197382474
Produktų klasė	82A

### Aprašymas

**Modelis:**

**Korpusas** iš nerūdijančiojo plieno, kaldinto štampuojant; dilimui atsparus sraigtas su plastikine rankena. **Pjovimo ratukai** plieniniams vamzdžiams iš aukštos kokybės plieno, tiksliai grūdinti, kad būtų patvaresni. **Kreipiamieji ratukai** iš specialaus plieno, chromuoti.

**Paskirtis:**

Tiksliam vamzdžių atpjovimui stačiu kampu.

Pjaunant automatiškai užvalcuojama išorinė užvarta. Po pjovimo galima iškart sriegtį sriegtį.

### Techninis aprašymas

vamzdžiams, kurių išorinis $\emptyset$	1/8 – 2 in
Pjovimo ratuko plotis	19 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė	9 mm
Pjovimo ratuko $\emptyset$	31 mm
Kreipiamųjų ratukų skaičius	2
Pjovimo ratukų skaičius	1
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis

### Priedai

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis  
Vamzdžiams, kurių Ø iki 35 mm

814920 35

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis  
Vamzdžiams, kurių Ø iki 54E mm

814920 54E

Atsarginis pjovimo ratukasplieniniams vamzdžiams  
Vamzdžių pjovikliui 2 in

815230 2

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis  
Vamzdžiams, kurių Ø iki 54 mm

814920 54

Atsarginis pjovimo ratukasplieniniams vamzdžiams  
Vamzdžių pjovikliui 4 in

815230 4